

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M9X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M9X1,25
GTIN	4062406018719
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,25 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	7,75 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	9 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	9 mm
Kierteen syvyys	22,5 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M9×1,25
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi