

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M12X1,25****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130016 M12X1,25 |
| GTIN         | 4062406022471   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,25 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,75 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Kokonaispituus L        | 110 mm   |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 9 mm     |
| Alkureiän Ø             | 10,75 mm |
| Kierteennousu           | 1,25 mm  |
| Varren nelikulmio □     | 7 mm     |
| Lastu-urien määrä       | 3        |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Terien lkm Z          | 3  |
| Kierteen syvyys       | 30 mm                                    |
| Lastuava aine         | HSS E                                    |
| Toleranssiluokka      | ISO 1 4H                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 1X 4HX                               |
| Toleranssiluokka      | ISO 2 6H                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka      | 7H                                       |
| Toleranssiluokka      | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka      | 7G                                       |
| Toleranssiluokka      | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,10                                 |
| Standardi             | DIN 376                                  |
| Kierteen Ø            | 12 mm                                    |
| Kierretyyppi          | MF-LH                                    |
| Kierteen koko         | 12                                       |
| Pinnoitus             | TiN                                      |
| Kylkikulma            | 60 astetta                               |
| Kierrenormi           | DIN 13                                   |
| Etuviiste             | C  |
| Varsi                 | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys          | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla  | enintään 2xD pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta        | Vasen                                    |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirenas   | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |