

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M4,5X0,75****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 130016 M4,5X0,75 |
| GTIN | 4062406022082 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 3,75 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|----------|
| Kierteen syvyys | 11,25 mm |
| Kokonaispituus L | 70 mm |
| Varren nelikulmio □ | 4,9 mm |
| Standardi | DIN 371 |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Lastuava aine | HSS E |

| | |
|-------------------------|--|
| Alkureiän Ø | 3,75 mm |
| Kierteen Ø | 4,5 mm |
| varren Ø D _s | 6 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05 |
| Toleranssiluokka | 6H +0,20 |
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G |
| Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka | 7H |
| Toleranssiluokka | 7HX |
| Toleranssiluokka | 7G |
| Toleranssiluokka | 7GX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,10 |
| Terien lkm Z | 3 |
| Kierteennousu | 0,75 mm |
| Kierretyyppi | M-LH |
| Kierteen koko | M4,5 × 0,75 |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |

| | |
|-------------|-------------|
| Värirenas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |