

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M49X0,75****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130015 M49X0,75 |
| GTIN | 4062406021528 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|------------|
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Kierteen Ø | 49 mm |
| Terien lkm Z | 4 |
| Alkureiän Ø | 48,25 mm |
| Kierteennousu | 0,75 mm |
| varren Ø D _s | 40 mm |
| Varren nelikulmio □ | 32 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05 |
| Toleranssiluokka | 6H +0,20 |

| | |
|-----------------------|--|
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G |
| Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka | 7H |
| Toleranssiluokka | 7HX |
| Toleranssiluokka | 7G |
| Toleranssiluokka | 7GX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,10 |
| Standardi | DIN 376 |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kokonaispituus L | 250 mm |
| Kierteen syvyys | 122,5 mm |
| Kierretyyppi | MF |
| Kierteen koko | M49×0,75 |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |