

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M3,5X0,35****Tilastiedot**

Tilausnumero	130016 M3,5X0,35
GTIN	4062406022006
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,35 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 4 mm

Varren nelikulmio □: 3 mm

Alkureiän Ø: 3,15 mm

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20

Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	3,15 mm
Kierteen syvyys	8,75 mm
Varren nelikulmio □	3 mm
Kierteen Ø	3,5 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Standardi	DIN 371
Kierteennousu	0,35 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	4 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M3,5 × 0,35
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi