

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M9X0,35****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130016 M9X0,35 |
| GTIN         | 4062406022266  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,35 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 8,65 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Kierteen syvyys         | 22,5 mm |
| Lastu-urien määrä       | 3       |
| Alkureiän Ø             | 8,65 mm |
| Kokonaispituus L        | 90 mm   |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 9 mm    |
| Lastuava aine           | HSS E   |

|  |  |
|--|--|
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 7 mm                                     |
| Kierteennousu                              | 0,35 mm                                  |
| Toleranssiluokka                           | ISO 1 4H                                 |
| Toleranssiluokka                           | ISO 1X 4HX                               |
| Toleranssiluokka                           | ISO 2 6H                                 |
| Toleranssiluokka                           | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka                           | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka                           | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka                           | 7H                                       |
| Toleranssiluokka                           | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka                           | 7G                                       |
| Toleranssiluokka                           | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,10                                 |
| Kierteen Ø                                 | 9 mm                                     |
| Standardi                                  | DIN 371                                  |
| Terien lkm Z                               | 3  |
| Kierretyyppi                               | MF-LH                                    |
| Kierteen koko                              | M9×0,35                                  |
| Pinnoitus                                  | TiN                                      |
| Kylkikulma                                 | 60 astetta                               |
| Kierrenormi                                | DIN 13                                   |
| Etuviiste                                  | C  |
| Varsi                                      | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys                               | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla                       | enintään 2×D pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta                             | Vasen                                    |
| Kierreyökalun tyyppi                       | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirennas  | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |