

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M52X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M52X0,75
GTIN	4062406021658
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	52 mm
Kierteen syvyys	130 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	51,25 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
varren $\varnothing D_s$	40 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	32 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M52x0,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi