

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M50X1,5****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130015 M50X1,5 |
| GTIN         | 4062406021580  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Lastuava aine           | HSS E      |
| Terien lkm Z            | 4          |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 40 mm      |
| Kierteen Ø              | 50 mm      |
| Standardi               | DIN 376    |
| Alkureiän Ø             | 48,5 mm    |
| Lastu-urien määrä       | 4          |
| Kierteen syvyys         | 125 mm     |
| Kokonaispituus L        | 250 mm     |
| Varren nelikulmio □     | 32 mm      |
| Kierteennousu           | 1,5 mm     |
| Toleranssiluokka        | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka        | ISO 1X 4HX |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Toleranssiluokka      | ISO 2 6H                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka      | 7H                                       |
| Toleranssiluokka      | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka      | 7G                                       |
| Toleranssiluokka      | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,10                                 |
| Kierretyyppi          | MF                                       |
| Kierteen koko         | M50×1,5                                  |
| Pinnoitus             | TiN                                      |
| Kylkikulma            | 60 astetta                               |
| Kierrenormi           | DIN 13                                   |
| Etuviiste             | C  |
| Varsi                 | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys          | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla  | enintään 2×D pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta        | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi           | Kierretappi                              |