

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M6X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M6X0,5
GTIN	4062406018559
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	6 mm
Kierteen syvyys	15 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX

Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,5 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	5,5 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Standardi	DIN 371
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M6×0,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi