

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M10X0,5****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130016 M10X0,5 |
| GTIN         | 4062406022327  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 9,5 mm

**Tekninen kuvaus**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Kierteen syvyys     | 25 mm   |
| Terien lkm Z        | 3       |
| Kokonaispituus L    | 100 mm  |
| Varren nelikulmio □ | 8 mm    |
| Standardi           | DIN 371 |
| Kierteen Ø          | 10 mm   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Kierteennousu            | 0,5 mm                                   |
| Lastuava aine            | HSS E                                    |
| varren $\varnothing D_s$ | 10 mm                                    |
| Lastu-urien määrä        | 3  |
| Alkureiän $\varnothing$  | 9,5 mm                                   |
| Toleranssiluokka         | ISO 1 4H                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 1X 4HX                               |
| Toleranssiluokka         | ISO 2 6H                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka         | 7H                                       |
| Toleranssiluokka         | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka         | 7G                                       |
| Toleranssiluokka         | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,10                                 |
| Kierretyyppi             | MF-LH                                    |
| Kierteen koko            | M10×0,5                                  |
| Pinnoitus                | TiN                                      |
| Kylkikulma               | 60 astetta                               |
| Kierrenormi              | DIN 13                                   |
| Etuviiste                | C  |
| Varsi                    | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys             | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla     | enintään 2×D pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta           | Vasen                                    |
| Kierretyökalun tyyppi    | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirenas   | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |