

Garant
Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M9X1

Tilastiedot

Tilausnumero	130016 M9X1
GTIN	4062406022297
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

 varren $\varnothing D_s$: 9 mm

 Varren nelikulmio \square : 7 mm

 Alkureiän \varnothing : 8 mm

Tekninen kuvaus

varren $\varnothing D_s$	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen syvyys	22,5 mm
Standardi	DIN 371
Kierteen Ø	9 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1 mm
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio □	7 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	8 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	9
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi