

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M52X4****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130015 M52X4 |
| GTIN | 4062406021702 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 4 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 48 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------|
| Kierteen syvyys | 130 mm |
| Kierteen Ø | 52 mm |
| Alkureiän Ø | 48 mm |
| Kokonaispituus L | 250 mm |
| varren Ø D _s | 40 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H |

| | |
|-----------------------|--|
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05 |
| Toleranssiluokka | 6H +0,20 |
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G |
| Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka | 7H |
| Toleranssiluokka | 7HX |
| Toleranssiluokka | 7G |
| Toleranssiluokka | 7GX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,10 |
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Lastuava aine | HSS E |
| Terien lkm Z | 4 |
| Kierteennousu | 4 mm |
| Varren nelikulmio □ | 32 mm |
| Standardi | DIN 376 |
| Kierretyyppi | MF |
| Kierteen koko | M52×4 |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |

| | |
|-------------|-------------|
| Värirennas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |