

**Garant****TKM-NC-paikoitusreikäpora 90° kierteinen, pinnoittamaton, Ø DC h6: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	121020 6
GTIN	4045197038456
Tuoteluokka	11E

**Kuvaus****Malli:**

Tarkka **keskiosan kärkihionta. Helppo alkuporaus ja hyvä muototarkkuus** keskiöporauksessa. Luja lyhyiden lastu-urien ansiosta.

**≥ Ø 6 mm vääntiötasolla HB**

**Käyttö:**

Kärkikulma **90°** paikoitusporaukseen ja samanaikaiseen upotukseen, kun käytetään kierukkaporaa, jonka Ø on pienempi.

**Huomautus:**

Käytä varsinaiselle porauksen halkaisijalle kierroslukua (ei yleensä poran ulkohalkaisijoille).

**Tekninen kuvaus**

Varren toleranssi	h6
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/kierr,
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	13 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-Ø	h6
Kärkikulma	90 astetta
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöpora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	180 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		