

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 7/16-28****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 7/16-28
GTIN	4062406037024
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 28

Kierteen Ø: 11,11 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,35 mm

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierrettä/ tuuma	28
Alkureiän Ø	10,35 mm
Kierteennousu	0,907 mm
Kierteen syvyys	33,33 mm

Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	11,11 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	7/16-28 UNEF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi