

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/8-16**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 1.1/8-16
GTIN	4062406035532
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 27,1 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1,588 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	27,1 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteen Ø	28,575 mm
Varren nelikulmio □	18 mm
Terien lkm Z	4

Kokonaispituus L	180 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	57,15 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.1/8-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi