

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/8-24****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130031 3/8-24 |
| GTIN | 4062406036973 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 9,525 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 8,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------|
| Kokonaispituus L | 100 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Kierteen syvyys | 28,59 mm |
| Varren nelikulmio □ | 8 mm |
| varren Ø D _s | 10 mm |
| Standardi | DIN 371 |
| Kierteennousu | 1,058 mm |

| | |
|-----------------------|--|
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierrettä/ tuuma | 24 |
| Kierteen Ø | 9,525 mm |
| Alkureiän Ø | 8,5 mm |
| Kierretyyppi | UNF-LH |
| Kierteen koko | 3/8-24 UNF LH |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpäreiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |