

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.4-40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 NO.4-40
GTIN	4062406034313
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 2,85 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,27 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	56 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	2,85 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	2,27 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	2,7 mm

Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	8,55 mm
Kierteennousu	0,635 mm
varren $\varnothing D_s$	3,5 mm
Kierrettä/ tuuma	40
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	4-40 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi