

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.5/16-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.5/16-8
GTIN	4062406038007
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 33,338 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 30,3 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	200 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	8
Kierteen syvyys	66,69 mm
Kierteennousu	3,175 mm
Alkureiän Ø	30,3 mm
Terien lkm Z	4

Kierteen Ø	33,338 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.5/16-8 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi