

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/4-28****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1/4-28
GTIN	4062406036812
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 28

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	6,35 mm
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	19,05 mm
Kierteennousu	0,907 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3

Kierrettä/ tuuma	28
varren $\varnothing D_s$	7 mm
Varren nelikulmio $\square$	5,5 mm
Alkureiän $\varnothing$	5,5 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	1/4-28 UNF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi