

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 11/16-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 11/16-24
GTIN	4062406037338
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 17,462 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16,6 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	34,92 mm
Varren nelikulmio □	11 mm
Kierteen Ø	17,462 mm
varren Ø D _s	14 mm
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	125 mm
Terien lkm Z	3

Kierrettä/ tuuma	24
Kierteennousu	1,058 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	16,6 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	11/16-24 UNEF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi