

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/2-16**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 1/2-16
GTIN	4062406034900
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 11,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1,588 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteen syvyys	25,4 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376

varren Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Alkureiän Ø	11,2 mm
Kierteen Ø	12,7 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1/2-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi