

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.12-32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 NO.12-32
GTIN	4062406034498
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 5,49 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,8 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,794 mm
Standardi	DIN 371
Kierrettä/ tuuma	32
varren Ø D _s	6 mm
Alkureiän Ø	4,8 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Lastuava aine	HSS E

Kierteen syvyys	16,47 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	5,49 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	12-32 UNEF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi