

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/4-7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.1/4-7
GTIN	4062406037956
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 7

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 28,05 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	31,75 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	63,5 mm
Kierteennousu	3,629 mm
varren Ø D _s	25 mm
Kierrettä/ tuuma	7

Kokonaispituus L	180 mm
Alkureiän Ø	28,05 mm
Varren nelikulmio □	20 mm
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	1.1/4-7 UNC LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi