

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/4-32****Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 1/4-32
GTIN	4062406034566
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,7 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	19,05 mm
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Kierteen Ø	6,35 mm
Alkureiän Ø	5,7 mm
Kierrettä/ tuuma	32
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	80 mm

Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,794 mm
varren $\varnothing D_s$	7 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	1/4-32 UNEF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi