

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 7/8-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 7/8-10
GTIN	4062406037550
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 22,23 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 19,75 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio □	14,5 mm
Kierteen Ø	22,23 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	140 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	2,54 mm
Standardi	DIN 376

Alkureiän Ø	19,75 mm
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	10
Kierteen syvyys	66,69 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	7/8-10 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi