

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 5/16-36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 5/16-36
GTIN	4062406036874
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 36

Kierteen Ø: 7,94 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 7,25 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	8 mm
Kierteen syvyys	23,79 mm
Varren nelikulmio □	6,2 mm
Alkureiän Ø	7,25 mm
Kierteennousu	0,706 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371

Kokonaispituus L	90 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	36
Kierteen Ø	7,94 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	5/16-36 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi