

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 13/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 13/16-12
GTIN	4062406037475
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 20,638 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 18,6 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	12
Kierteen Ø	20,638 mm
Kierteen syvyys	41,3 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	140 mm
Kierteennousu	2,117 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm

varren Ø D _s	18 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	18,6 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	13/16-12 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi