

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/2-20**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 1.1/2-20
GTIN	4062406035914
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 36,89 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio □	24 mm
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	200 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	76,2 mm
Standardi	DIN 376

Kierrettä/ tuuma	20
Kierteen Ø	38,1 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	36,89 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.1/2-20 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi