

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/4-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 3/4-20
GTIN	4062406035150
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 18 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	14 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Alkureiän Ø	18 mm
Varren nelikulmio □	11 mm
Kierteen syvyys	57,15 mm
Standardi	DIN 376

Kokonaispituus L	125 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	19,05 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	3/4-20 UNEF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi