

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.12-40****Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 NO.12-40
GTIN	4062406034474
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 5,49 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,9 mm

Tekninen kuvaus

Kierteenousu	0,635 mm
Standardi	DIN 371
Kierrettä/ tuuma	40
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D _s	6 mm

Alkureiän Ø	4,9 mm
Kierteen Ø	5,49 mm
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	80 mm
Kierteen syvyys	16,47 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	12-40 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi