

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 5/16-40****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130031 5/16-40 |
| GTIN | 4062406036867 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 7,94 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 7,4 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------|
| Kierteen syvyys | 23,79 mm |
| varren Ø D _s | 8 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Kierteen Ø | 7,94 mm |
| Varren nelikulmio □ | 6,2 mm |
| Standardi | DIN 371 |
| Kierrettä/ tuuma | 40 |

| | |
|-----------------------|--|
| Kierteennousu | 0,635 mm |
| Kokonaispituus L | 90 mm |
| Lastuava aine | HSS E |
| Alkureiän Ø | 7,4 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierretyyppi | UNS-LH |
| Kierteen koko | 5/16-40 UNS LH |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpäreiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |