

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 7/8-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 7/8-14
GTIN	4062406035297
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 22,23 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 20,4 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	66,69 mm
Kierteenousu	1,814 mm
Alkureiän Ø	20,4 mm
Kierteen Ø	22,23 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	14
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	7/8-14 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi