

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 2-18****Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 2-18
GTIN	4062406036416
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 49,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	101,6 mm
varren Ø D _s	40 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Kokonaispituus L	250 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	49,5 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,411 mm

Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	50,8 mm
Varren nelikulmio □	32 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	2-18 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi