

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/4-36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1/4-36
GTIN	4062406036799
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 36

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,7 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,706 mm
varren Ø D _s	7 mm
Alkureiän Ø	5,7 mm
Standardi	DIN 371
Kierrettä/ tuuma	36
Kierteen Ø	6,35 mm
Lastu-urien määrä	3

Kierteen syvyys	19,05 mm
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	80 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1/4-36 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi