

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/8-6****Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 1.3/8-6
GTIN	4062406035846
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 6

Kierteen Ø: 34,925 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 30,6 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	200 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	34,925 mm
varren Ø D _s	28 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	69,85 mm
Standardi	DIN 376

Kierrettä/ tuuma	6
Kierteennousu	4,233 mm
Alkureiän Ø	30,6 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1.3/8-6 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi