

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/2-20

Tilaustiedot

Tilausnumero	130031 1/2-20
GTIN	4062406037123
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 11,5 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	38,1 mm
Alkureiän Ø	11,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	110 mm

varren $\varnothing D_s$	11 mm
Kierteen \varnothing	12,7 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Varren nelikulmio \square	9 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	1/2-20 UNF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi