

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.7/16-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.7/16-18
GTIN	4062406038106
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 36,512 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 35,3 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	73 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,411 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Standardi	DIN 376

Kierteen Ø	36,512 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D _s	28 mm
Alkureiän Ø	35,3 mm
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	1.7/16-18 UNEF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi