

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/2-24

Tilaustiedot

Tilausnumero	130030 1.1/2-24
GTIN	4062406035907
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 37,3 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	200 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D _s	32 mm
Alkureiän Ø	37,3 mm
Kierteen Ø	38,1 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,058 mm
Kierteen syvyys	76,2 mm

Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	24
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	24 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.1/2-24 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi