

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/4-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 3/4-24
GTIN	4062406035143
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 18,1 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,058 mm
Varren nelikulmio □	11 mm
Kierteen syvyys	57,15 mm
Kierteen Ø	19,05 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	18,1 mm
Kokonaispituus L	125 mm

Kierrettä/ tuuma	24
varren Ø D _s	14 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3/4-24 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi