

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 5/16-48****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 5/16-48
GTIN	4062406036850
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 48

Kierteen Ø: 7,94 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 7,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	0,529 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Kierteen Ø	7,94 mm
Kierteen syvyys	23,79 mm
Varren nelikulmio □	6,2 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Kierrettä/ tuuma	48

Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	7,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371
Kierrettyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	5/16-48 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi