

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.5-44****Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 NO.5-44
GTIN	4062406034320
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 44

Kierteen Ø: 3,18 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,7 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	3,18 mm
Varren nelikulmio □	2,7 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Kierteen syvyys	9,54 mm
varren Ø D _s	3,5 mm
Kierrettä/ tuuma	44
Lastuava aine	HSS E

Standardi	DIN 371
Alkureiän Ø	2,7 mm
Kierteennousu	0,577 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	5-44 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi