

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/8-8****Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 1.3/8-8
GTIN	4062406035839
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 34,925 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 31,9 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	200 mm
Alkureiän Ø	31,9 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Kierteennousu	3,175 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	8
varren Ø D _s	28 mm

Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	34,925 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	69,85 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.3/8-8 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi