

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/2-24****Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 1/2-24
GTIN	4062406034870
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 11,7 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	25,4 mm
Alkureiän Ø	11,7 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	24
varren Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Lastu-urien määrä	3

Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,058 mm
Kierteen Ø	12,7 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1/2-24 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi