

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 13/16-20

Tilaustiedot

Tilausnumero	130031 13/16-20
GTIN	4062406037451
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 20,638 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

 varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 19,6 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	41,3 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	20
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3

Alkureiän Ø	19,6 mm
Kierteen Ø	20,638 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kierteennousu	1,27 mm
varren Ø D _s	18 mm
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	13/16-20 UNF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi