

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/16-8**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.1/16-8
GTIN	4062406037734
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 26,988 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 24 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	8
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Kierteen Ø	26,988 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	3,175 mm
Alkureiän Ø	24 mm

Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	54 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	16 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	160 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.1/16-8 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi