

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 5/8-11

Tilaustiedot

Tilausnumero	130031 5/8-11
GTIN	4062406037321
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 11

Kierteen Ø: 15,88 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 13,53 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierteen syvyys	47,64 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	15,88 mm
varren Ø D _s	12 mm

Kokonaispituus L	110 mm
Alkureiän Ø	13,53 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	11
Kierteennousu	2,309 mm
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	5/8-11 UNC LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi