

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/16-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 1.3/16-8
GTIN	4062406035624
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 30,162 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 27,2 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	22 mm
Kierteen syvyys	60,32 mm
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	180 mm
Alkureiän Ø	27,2 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	8

Kierteen Ø	30,162 mm
Varren nelikulmio □	18 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	3,175 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.3/16-8 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi