

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/4-27****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130030 3/4-27 |
| GTIN | 4062406035136 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 18,2 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------|
| Kierteen syvyys | 57,15 mm |
| varren Ø D _s | 14 mm |
| Kierteennousu | 0,94 mm |
| Kierteen Ø | 19,05 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 27 |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kokonaispituus L | 125 mm |

| | |
|-----------------------|--|
| Alkureiän Ø | 18,2 mm |
| Standardi | DIN 376 |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Varren nelikulmio □ | 11 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Kierretyyppi | UNS |
| Kierteen koko | 3/4-27 UNS |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |