

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.3/16-20
GTIN	4062406037833
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 30,162 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 28,97 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1,27 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	18 mm
Kierteen Ø	30,162 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Alkureiän Ø	28,97 mm

Kokonaispituus L	180 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	60,32 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.3/16-20 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi