

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/4-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 3/4-24
GTIN	4062406037383
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 18,1 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio □	11 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	18,1 mm
Kierteen syvyys	57,15 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kierrettä/ tuuma	24

varren Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	19,05 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	3/4-24 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi